


# Ambu® VivaSight™ 2 DLT

A Segunda Geração de Tubos Duplo Lúmen da Ambu para Ventilação Monopulmonar.



## BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

Aumenta a segurança do paciente

Melhora o fluxo de trabalho do procedimento

Alternativa mais acessível para Ventilação Monopulmonar

Reduz significativamente a utilização de um broncoscópio

Compatível com os monitores Ambu® aView™ 2 Advance ou Ambu® aView™

## FOLHETO DE PRODUTO

O VivaSight 2 DLT é um tubo endobronquial de duplo lúmen, esterilizado e descartável, destinado ao isolamento do pulmão esquerdo ou direito de um paciente para ventilação monopulmonar e verificação da colocação e reposicionamento do tubo. O VivaSight 2 DLT é semelhante em design aos tubos duplo lúmen convencionais, mas tem uma câmara de vídeo incorporada que se liga ao monitor Ambu, possibilitando monitorizar a colocação do tubo em tempo real.

### Aumente a segurança do paciente com visualização contínua

O VivaSight 2 DLT pode aumentar a segurança do paciente porque permite observar a colocação do tubo e detectar e corrigir o posicionamento do tubo.

### Melhore o seu fluxo do procedimento

A visualização contínua pode afectar positivamente a gestão do paciente e o fluxo de trabalho do procedimento porque:

- Permite um tempo de entubação mais rápido do que os DLTs convencionais.
- Facilita a colocação correcta do tubo.
- Reduz significativamente o uso de um broncoscópio.
- Permite a detecção e correcção imediatas do desalojamento do tubo.

### Uma alternativa rentável para VMP\*

De acordo com um estudo económico/de saúde baseado num ensaio controlado aleatório, o VivaSight DLT oferece uma alternativa rentável para VMP. O estudo comparou os custos e efeitos de um DLT convencional usado em combinação com um broncoscópio reutilizável com apenas um DLT ativado por vídeo.

O portfólio completo de VMP da Ambu inclui o VivaSight 2 DLT e Ambu® VivaSight™ 2 SLT\*\* com câmara integrada, Tubo de Bloqueamento Endobronquial Ambu® VivaSight™ e o broncoscópio de uso único Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim.

O VivaSight 2 DLT pode ser conectado ao monitor Full HD da Ambu, aView 2 Advance, para imagens de alta qualidade e vista dupla.

Em alternativa, o VivaSight 2 DLT também pode ser ligado ao monitor Ambu aView.

\*Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-Lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-Lung Ventilation. 2019 Pharmacoeconomics Open.

\*\* O Ambu® VivaSight™ 2 SLT aguarda marca CE

# Ambu

## ESPECIFICAÇÕES

| Ambu® VivaSight™ 2 DLT                        | 35 Fr Esq | 37 Fr Esq | 39 Fr Esq | 41 Fr Esq |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanho                                       | 35 Fr     | 37 Fr     | 39 Fr     | 41 Fr     |
| DI - Diâmetro efectivo interno bronquial (mm) | 4.4       | 4.6       | 4.8       | 5.0       |
| DI - Diâmetro efectivo interno traqueal (mm)  | 4.4       | 4.6       | 4.8       | 5.0       |
| DE (mm- bronquial)                            | 10.5      | 11.0      | 11.5      | 12.0      |
| Comprimento (±10 mm)                          | 330       | 330       | 330       | 330       |

### Geral

Utilização: uma só utilização  
Embalagem: fornecido em embalagem individual, esterilizado por ETO  
Duração de armazenagem: 36 meses  
Condições de armazenagem: temperatura entre 10 °C e 25 °C em local seco, fresco e escuro

### Materiais

Tubo: PVC de grau médico, porta adicional de injeção para limpeza da óptica da câmara  
Cuff: PVC de grau médico, volume alto, pressão baixa  
Dureza do tubo: 85 (Shore A)  
Este produto não contém ftalatos

| O kit VivaSight 2 DLT inclui          | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| VivaSight 2 DLT com conector em Y     | 1          |
| Cateter de aspiração Ambu® VivaSight™ | 2          |
| Cabo adaptador VivaSight 2            | 1          |

### Câmara

Sensor de imagem: CMOS

### Fonte de luz

LEDs: 2 brancos

## ESPECIFICAÇÕES DE ENCOMENDA


| Kits Ambu® VivaSight™ 2 DLT                | Referência | Quantidade/caixa |
|--|------------|------------------|
| Kit Ambu® VivaSight 2 DLT 35 Fr - Esquerdo | 412351000  | 5                |
| Kit Ambu® VivaSight 2 DLT 37 Fr - Esquerdo | 412371000  | 5                |
| Kit Ambu® VivaSight 2 DLT 39 Fr - Esquerdo | 412391000  | 5                |
| Kit Ambu® VivaSight 2 DLT 41 Fr - Esquerdo | 412411000  | 5                |

| Monitores                      | Referência | Quantidade/caixa |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Monitor Ambu® aView™ 2 Advance | 405011000  | 1                |
| Monitor Ambu® aView™           | 405002000  | 1                |



Ambu® VivaSight™ 2 DLT.



Ambu® VivaSight™ 2 DLT ligado ao monitor Ambu® aView™ 2 Advance

# Ambu

■ Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Dinamarca  
T +45 72 25 20 00  
F +45 72 25 20 50  
ambu.com

Apenas por prescrição médica

